



# ez 焼きばめ装置/焼きばめクーリング装置

焼きばめチャックの刃物交換には、熱膨張と冷却収縮にどうしても時間が掛かります。






本機の場合、加熱から冷却までに掛かる時間はわずか**60秒程度**（φ6mmの場合加熱26秒+冷却30秒。合計56秒）です。



ez焼きばめ装置セット内容
● ez焼きばめ装置 本体
● ベースアダプタ (2)
● ツールスタンド (1)
● 耐熱手袋 (1)

ez焼きばめクーリング装置セット内容
● ez焼きばめクーリング装置 本体
● ホースセット (1)
● 冷却アダプタ (1)

◆ ベースアダプタは、ご注文の際、右ページより2つお選びください。

-  加熱時間はたった20秒から35秒、冷却時間は30秒。合計約60秒で焼きばめチャックの工具交換が可能です。  
※ 刃物のシャンク径によって加熱時間/冷却時間は異なります
-  商品到着後に直ぐにお使いいただけるよう、出荷前に予めお使いいただく刃物に合わせた設定にすることも可能です。  
シンプルデザインなので忙しい現場でも素早く簡単に設定の変更が行えます。
-  刃物のシャンク径に合わせた設定も、シンプルで分かりやすい操作パネルで安心簡単に行えます。  
急ぎの場合でも、慣れていない方が行う場合でも、モニターを見ながら簡単操作で設定変更が可能です。
-  加熱/冷却時間わずか30秒（各）というハイスペックながらも大変お求め易い価格でご提供いたします。  
作業時間とコストの大幅削減で、貴社のものづくりを応援いたします。
-  焼きばめチャックを初めてお使いいただく方にも安心のアフターサービスでサポートいたします。  
焼きばめ装置/焼きばめクーリング装置の操作についてもお気軽にお問い合わせください。



# ez 焼きばめ装置/焼きばめクーリング装置用アクセサリ

ベースアダプタ  
BA/BA-S

※S=ストレートシャンク用です。



延長アダプタ  
EZ3W-EXT



※長い焼きばめチャックを冷却する際にお使いください。

耐熱手袋  
HRG



ツールスタンド  
TS-16



商品名	型番	高(mm)	幅(mm)	奥(mm)	重量(kg)	電圧	備考
ez焼きばめ装置	EZ3K	790	310	450	25.00	220V	対応工具径 3~20mm
ez焼きばめクーリング装置	EZ3W	560	430	550	32.00	110V	2ポート式
ツールスタンド(16穴)	TS-16	31	158	65	0.60	—	φ7-21mm x16個 x 13mm (深)
ベースアダプタ	BA-T30	150	φ114.40		1.00	—	BT30用ベース
	BA-T40	150	φ114.40		1.00	—	BT40用ベース
	BA-T50	150	φ114.40		0.80	—	BT50用ベース
	BA-H063	150	φ114.40		1.00	—	HSK 63A用ベース
	BA-H100	150	φ114.40		0.80	—	HSK 100A用ベース
	BA-S10	—	—	—	0.30	—	φ10mmストレートシャンク用ベース
	BA-S12	—	—	—	0.30	—	φ12mmストレートシャンク用ベース
	BA-S16	—	—	—	0.35	—	φ16mmストレートシャンク用ベース
	BA-S20	—	—	—	0.35	—	φ20mmストレートシャンク用ベース
	BA-S25	—	—	—	0.30	—	φ25mmストレートシャンク用ベース
BA-S32	—	—	—	0.25	—	φ32mmストレートシャンク用ベース	
冷却アダプタ	EZ3Z-ADP	—	—	—	1.00	—	
延長アダプタ	EZ3W-EXT	—	—	—	0.40	—	
耐熱手袋	HRG	—	—	—	0.08	—	